

KÄRCHER**Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVR-L65/20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Ipari porszívó, alkalmas **szilárd anyagokat (pl. fémgörgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.**

- **Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.**
 - **Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.**
 - **A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.**
- 2 motoros 2,4 kW ipari porszívó **billentő futóművel** és **65 literes tartállyal.**

Tartalom:

Billentő futóművel és leeresztő tömlővel, töltöttségi szint kijelzővel. **Tartozékok nélkül.**

Hozzávaló tartozékokat a 078524, 078529 sz. és a 078533 sz. alatt talál.

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

Műszaki leírás

Be- / kikapcsoló	igen
------------------	------

Vákuum	220 mbar
Működési zajkibocsátás	70 dB(A)
Szélesség	570 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Porkategória – porszívó	L
Magasság	1330 mm
Tartálytérfogat	65 l
Hossz	730 mm
Névleges csatlakoztatási szélesség	DN50 mm
Turbinák száma	2
Súly	43 kg
Teljesítményfelvétel	2000 W
Levegő térfogatáram	100 l/s
Kábelhossz	6 m
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó