

Garant**Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 31****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953202 31
GTIN	4067263723455
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953202 méret: 1 db

GARANT csavarhúzó Torx®-hoz 625025 sz. 13 méret (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 db

GARANT hajlított hatszögkulcs készlet 627132 sz. 9 méret (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 db

GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1-1 db

GARANT csavarhúzó Phillips-hez, 667702 sz. 00; 0; 1; 2 méret: 1-1 db

Műszaki leírás

Szélesség	200 mm
Mélység	600 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	31
Mélység G-ben	24
Kivitel	csavarhúzóval
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x24
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953202	952001 953202
Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Csavarhúzó száma 13	625025 13
Hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott Kulcsok száma 9	627132 9
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660032 2
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660032 2,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660032 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660032 4
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660032 5,5
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 0	667702 0
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 00	667702 00
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667702 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667702 2