

**Garant****Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953392 9
GTIN	4067263723516
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

**Tartalom:**

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953392 méret: 1 db

GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db

GARANT csavarhúzó Phillips-hez, 667702 sz. 00; 0; 1; 2 méret: 1–1 db

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	10
---------------	----

Szélesség	200 mm
Szerszámok száma	9
Mélység	250 mm
Szélesség G-ben	8
Kivitel	csavarhúzóval
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x10
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953392	952001 953392
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660032 2
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660032 2,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660032 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660032 4
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660032 5,5
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 0	667702 0
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 00	667702 00
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667702 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667702 2