


**Kiegészítő készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 17****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953714 17
GTIN	4067263723592
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G**, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953714 méret: 1 db

HOLEX 12-szög dugókulcs fej 637320 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret: 1–1 db

HOLEX 6-szög rátűzőkulcs, extra hosszú 637613 sz. 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	250 mm
Mélység G-ben	10

Szélesség	200 mm
Kivitel	dugókulcsokkal
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	17
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953714	952001 953714
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 10 mm	637320 10
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 11 mm	637320 11
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 12 mm	637320 12
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 13 mm	637320 13
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 14 mm	637320 14
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 15 mm	637320 15
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 16 mm	637320 16
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 17 mm	637320 17
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 18 mm	637320 18
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 19 mm	637320 19
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 21 mm	637320 21
12-szög dugókulcs fej 3/8 colhosszú Kulcsnyílás 22 mm	637320 22
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colhosszú, gömbvégű fejjel Hatszög 10 mm	637613 10
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colhosszú, gömbvégű fejjel Hatszög 4 mm	637613 4
	637613 5

6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colhosszú, gömbvégű fejjel
Hatszög 5 mm

6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colhosszú, gömbvégű fejjel
Hatszög 6 mm

637613 6

6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colhosszú, gömbvégű fejjel
Hatszög 8 mm

637613 8