

Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 46



Rendelési adatok

Rendelés száma	953743 46
GTIN	2050002075412
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsi teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G**, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

GARANT hatszög rátűzőkulcs 631729 sz. 2,5; 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db

HOLEX rátűzőkulcs Torx®-hoz, hosszú 631773 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret: 1–1 db

HOLEX lapos rátűzőkulcs 631613 sz. 3,5; 4; 5,5; 8 méret: 1–1 db

GARANT dugókulcs fej Torx®-hoz 631515 sz. E4; E5; E6; E7; E8; E10 méret: 1–1 db

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953743 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej 631225 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret: 1–1 db

GARANT keresztmarkolat 633029 sz. 116 méret: 1 db

GARANT toldószár, 632429 sz. 50; 150 méret: 1–1 db

GARANT kardáncsukló 633529 sz. 1/4 méret: 1 db

GARANT nyeles hajtószár 632829 sz. 146 méret: 1 db

HOLEX rátűzőkulcs Phillipshez 631623 sz. 1; 2; 3; 4 méret: 1–1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 632025 sz. 1/4 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szerszámok száma	46
Kivitel	dugókulcsokkal
Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953743	952001 953743
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	631225 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	631225 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	631225 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	631225 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	631225 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 4 mm	631225 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 4,5 mm	631225 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 5 mm	631225 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 5,5 mm	631225 5,5

6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 6 mm	631225 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 7 mm	631225 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 8 mm	631225 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 9 mm	631225 9
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E10	631515 E10
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E4	631515 E4
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E5	631515 E5
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E6	631515 E6
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E7	631515 E7
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E8	631515 E8
Lapos rátűzőkulcs, 1/4 col Pengeszélesség 3,5 mm	631613 3,5
Lapos rátűzőkulcs, 1/4 col Pengeszélesség 4 mm	631613 4
Lapos rátűzőkulcs, 1/4 col Pengeszélesség 5,5 mm	631613 5,5
Lapos rátűzőkulcs, 1/4 col Pengeszélesség 8 mm	631613 8
Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret 1	631623 1
Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret 2	631623 2
Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret 3	631623 3
Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret 4	631623 4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 2,5 mm	631729 2,5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm	631729 3
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm	631729 4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm	631729 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 6 mm	631729 6
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhosszú Torx® profil TX10	631773 TX10
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhosszú Torx® profil TX15	631773 TX15
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhosszú Torx® profil TX20	631773 TX20
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhosszú Torx® profil TX25	631773 TX25
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhosszú Torx® profil TX30	631773 TX30
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhosszú Torx® profil TX40	631773 TX40

Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhozó Torx® profil TX8	631773 TX8
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hozhozó Torx® profil TX9	631773 TX9
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632429 150
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632429 50
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4