

**Garant****Kompakt vlies tárcsa, Ø 125 mm, Szemcseméret: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567006 150
GTIN	4067263723714
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

A préselt rostvlies a műgyanta kötésű csiszolószemcsével lehetővé teszi az **egy műveletben történő leválasztást és finiselést. Középkemény** kivitel, **fokozott agresszivitás és élstabilitás**. Általános sorjázó munkákhoz, könnyű leválasztó csiszoláshoz finom felületi finissel.

**Felhasználás:**

Felületek és szélek megmunkálásához sarokcsiszolókon (maximális fordulatszám 6000 min<sup>-1</sup>).

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	150
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Keménységi fok	eszköz
Finomsági fok	eszköz
Furat Ø	22,23 mm
Kivitel	6 A medium
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Alak leírása	lapos
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száráz	alkalmas		