

Garant**Kompakt vlies tárcsa, Ø 125 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567006 180
GTIN	4067263723721
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

A préselt rostvlies a műgyanta kötésű csiszolószemcsével lehetővé teszi az **egy műveletben történő leválasztást és finiselést. Univerzális tárcsa** könnyű sorjázó munkához, finom karcok kicsiszolásához, futtatási színek eltávolításához.

Felhasználás:

Felületek és szélek megmunkálásához sarokcsiszolókon (maximális fordulatszám 6000 min⁻¹).

Műszaki leírás

Kivitel	3 S fine
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Keménységi fok	lággy
Szemcseméret	180
Finomsági fok	finom
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Alak leírása	lapos
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száráz	alkalmas		