

Garant GREENPLUS

Kesztyű pár, Kesztyűméret: 6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	094338 6
GTIN	4067263723837
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Az új **GARANT GreenPlus** kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.

A fenntartható, univerzális kesztyű 85%-ban **újrahasznosított nylon szálból** készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 54%-ban újrahasznosított anyagból). Ez azt eredményezi, **hogy a CO2 lábnyom csökkentése** (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon többcélú kesztyűkhöz képest) páronként 78g (a 9. méretre érvényes). 15-ös fonalsűrűségű kötéstechológia a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű nitril bevonattal.

Érintőképernyőkhöz alkalmas. Száraz munkakörnyezetbe, valamint olajos, zsíros és nedves területekre is alkalmas. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.

Figyelem:

Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	6
Sorozat	GreenPlus

Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	zöld / fekete
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk