

Garant**Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 23****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955002 23
GTIN	4067263723691
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és **20 G × 16 G**, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

914520 – 914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955002 méret

: 1 db

GARANT digitális tolómérő IP54, 412680 sz. 150 méret: 1 db

GARANT mérőszalag, 462210 sz. 3 méret: 1 db

GARANT könnyűfém vízmérték 467020 sz. 250 méret: 1 db

GARANT csillag-villáskulcs 613600 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 3,5; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db

GARANT csavarhúzó Phillipshez, 667702 sz. 1; 2; 3 méret: 1–1 db

GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db

GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db

GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 200 méret: 1 db

GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db

GARANT univerzális kés 2K markolattal, 3 pengével 845020 sz.: 1 db

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Szélesség	500 mm
Szerszámok száma	23
Mélység G-ben	16
Kivitel	Keményhab betét műhelykocsi-fiókhhoz
Szélesség G-ben	20
Mélység	400 mm
Energiaellátás	Elemes
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Műhelyberendezés	Műhelykocsi
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955002	952001 955002
Digitális műhelytolómérőIP54 adatkimenettel Méréstartomány 150 mm	412680 150
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 3 m	462210 3
Könnyűfém vízmérték Hossz 250 mm	467020 250
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613600 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613600 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613600 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613600 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613600 18

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613600 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613600 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613600 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613600 8
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660032 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660032 5,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660032 6,5
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667702 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667702 2
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 3	667702 3
Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 180 mm	700940 180
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706001 250
Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713040 200
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724840 160
Univerzális kés, 2K markolattal 3 pengével, 18 mm	845020