

Garant**Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 34****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955009 34
GTIN	4067263724018
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsi teljesen kihúzható fiókokkal és **20 G x 16 G**, ill. 500 x 400 mm (Sz x Mé) fiók rásztermérettel.

914520 – 914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955009 méret: 1 db

GARANT csillag-villáskulcs 613600 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 640025 sz. 1/2 méret: 1 db

GARANT toldószár 1/2 col 641029 sz. 125; 250 méret: 1–1 db

GARANT T-hajtószár 1/2 col 641329 sz. 295 méret: 1 db

GARANT kardáncsukló 641629 sz. 1/2 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej 642325 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db

GARANT 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 642529 sz. 17; 19; 21 méret: 1–1 db

GARANT elektronikai lapos csavarhúzó, 660032 sz. 3,5; 5,5 méret: 1–1 db

GARANT csavarhúzó Phillips-hez, 667702 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

GARANT lakatos kalapács, 750110 sz. 300 méret: 1 db

GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db

GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	34
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Szélesség G-ben	20
Kivitel	Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz
Mélység G-ben	16
Mélység	400 mm
Szélesség	500 mm
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Műhelyberendezés	Műhelykocsi
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955009	952001 955009
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613600 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613600 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613600 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613600 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613600 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613600 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613600 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613600 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613600 8
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2

Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 125 mm	641029 125
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 250 mm	641029 250
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642325 13
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642325 14
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642325 15
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642325 16
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642325 17
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642325 18
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642325 19
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642325 21
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642325 22
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642325 24
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642529 17
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642529 19
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642529 21
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660032 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660032 5,5
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667702 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667702 2
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 180 mm	700940 180
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706001 250