

**VIPER videó endoszkóp szondával, Ø 3,0 mm, Szondahossz: 1000mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 492792 1000 |
| GTIN | 2050002074392 |
| Árucikk kategória | 49C |

Leírás**Kivitel:**

Könnyű, kompakt és rugalmasan használható VIPER videó endoszkóp. A különböző átmérőjű (2,2 mm-től) és munkahosszúságú, gyorsan cserélhető szondák növelik a rugalmasságot. Csekély súlyával a VIPER endoszkóp rendkívül könnyű és kézre álló.

- **Nagy fényerejű 4,3 colos monitor CMOS kamera technológiával HD minőségű képekhez.**
- **Magától értetődő, egyszerű kezelés.**
- **Hosszú, megszakítás nélküli ellenőrzések kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorokkal.**
- **Gyors adatátvitel a Micro USB 2.0, mini HDMI csatlakozó és SD memóriakártya-nyílás segítségével.**
- **Gyorsan cserélhető, különböző átmérőjű és munkahosszúságú szondák.**

Tartalom:

Tápegység, micro USB kábel, videokábel, 2x Li-Ion akkumulátor, 8 GB SD memóriakártya, fém állvány, szállítókofter.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|---------|
| Látás iránya | 90 fok |
| Sorozat | VIPER |
| Szondahossz | 1000 mm |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Fókuszálási tartomány | 3 - 50 mm |
| Kamera érzékelő | CMOS |
| Energiaellátás | Akkus |
| Képi nyílásszög | 90 fok |
| Kijelző mérete | 4,3 coll |
| Szonda Ø | 3 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 3,0 mm |
| Termék fajtája | Endoszkóp |