

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás (2 emelőoszlop) teherbírás max. 500 kg, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920312 1500
GTIN	4067263736202
Árucikk kategória	91S

Leírás**Kivitel:**

Alap váz eloxált alumínium emelőszerkezettel. A stabilizáláshoz keresztmervítőkkel. 50 mm vastag munkalap bükk-multiplexből, vízálló ragasztással. 740 – 1140 mm között fokozatmentes magasságállítási, mely a kezelőpanellel gyorsan és könnyen vezérelhető. Kezelőpanel memória funkcióval 3 különböző munkamagassághoz.

Tartalom:

4 padlókiegyenlítő csavarral.

Szín:

Alap váz alumínium emelőszerkezettel és **porszórt** antracit RAL 7016 acélcsóvel.

Ajánlás:

Ergonomikus munkavégzés ülő és álló tevékenységekhez!

Figyelem:

Maximum 500 mm magasságú ház szerelhető be a munkalap alá.

Műszaki leírás

Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Mélység	750 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen

Bemenet csatlakozó típus	F
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	740 - 1140 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Max. teherbírás	500 kg
Tápfeszültség	250 V
Szélesség	1500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Teherbírás tartós terhelés esetén	350 kg
Súly	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	500 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Termék fajtája	Munkapad