

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás (2 emelőoszlop) teherbírás max. 500 kg, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920312 2000
GTIN	4067263736219
Árucikk kategória	91S

Leírás**Kivitel:**

Alap váz eloxált alumínium emelőszerkezettel. A stabilizáláshoz keresztmerevítőkkel. 50 mm vastag munkalap bükk-multipléxből, vízálló ragasztással. 740 – 1140 mm között fokozatmentes magasságállítású, mely a kezelőpanellel gyorsan és könnyen vezérelhető. Kezelőpanel memória funkcióval 3 különböző munkamagassághoz.

Tartalom:

4 padlókiegyenlítő csavarral.

Szín:

Alap váz alumínium emelőszerkezettel és **porszórt** antracit RAL 7016 acélcsővel.

Ajánlás:

Ergonomikus munkavégzés ülő és álló tevékenységekhez!

Figyelem:

Maximum 500 mm magasságú ház szerelhető be a munkalap alá.

Műszaki leírás

Max. teherbírás	500 kg
Munkalap hossza	2000 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés

Szélesség	2000 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Mélység	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Tápfeszültség	250 V
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	740 - 1140 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Súly	88 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Teherbírás tartós terhelés esetén	350 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	500 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Termék fajtája	Munkapad