

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás (4 emelőoszlop) Teherbírás max. 1000 kg, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920317 2000
GTIN	4067263736233
Árucikk kategória	91S

Leírás**Kivitel:**

Alap váz eloxált alumínium emelőszerkezettel. A stabilizáláshoz keresztmerevítőkkal. 50 mm vastag munkalap bükk-multipléxből, vízálló ragasztással. 740 – 1140 mm között fokozatmentes magasságállítást, mely a kezelőpanellel gyorsan és könnyen vezérelhető. Kezelőpanel memória funkcióval 3 különböző munkamagassághoz.

Tartalom:

4 padlókiegyenlítő csavarral.

Szín:

Alap váz alumínium emelőszerkezettel és **porszórt** antracit RAL 7016 acélcsővel.

Ajánlás:

Ergonomikus munkavégzés ülő és álló tevékenységekhez!

Figyelem:

Maximum 500 mm magasságú ház szerelhető be a munkalap alá.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Fokozatmentes magasságállítás	igen

Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Mélység	750 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	740 - 1140 mm
Tápfeszültség	250 V
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Energiaellátás	Vezetékes
Max. teherbírás	1000 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Szélesség	2000 mm
Teherbírás tartós terhelés esetén	750 kg
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Munkalap hossza	2000 mm
Súly	101 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Termék fajtája	Munkapad