

**Garant****Elektromosan állítható magasságú munkaállomás (4 emelőoszlop) Teherbírás max. 1000 kg, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920317 1500
GTIN	4067263736226
Árucikk kategória	91S

**Leírás****Kivitel:**

Alap váz eloxált alumínium emelőszerkezettel. A stabilizáláshoz keresztmervítőkkel. 50 mm vastag munkalap bükk-multipléxből, vízálló ragasztással. 740 – 1140 mm között fokozatmentes magasságállítású, mely a kezelőpanellel gyorsan és könnyen vezérelhető. Kezelőpanel memória funkcióval 3 különböző munkamagassághoz.

**Tartalom:**

4 padlókiegyenlítő csavarral.

**Szín:**

Alap váz alumínium emelőszerkezettel és **porszórt** antracit RAL 7016 acélcsővel.

**Ajánlás:**

Ergonomikus munkavégzés ülő és álló tevékenységekhez!

**Figyelem:**

Maximum 500 mm magasságú ház szerelhető be a munkalap alá.

**Műszaki leírás**

Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Szélesség	1500 mm

Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	740 - 1140 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Súly	86 kg
Mélység	750 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Energiaellátás	Vezetékes
Teherbírás tartós terhelés esetén	750 kg
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Munkalap hossza	1500 mm
Tápfeszültség	250 V
Max. teherbírás	1000 kg
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Termék fajtája	Munkapad