


**Sarokmaró 90° MECH17, furattal, Ø D / Zeff: 63/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek  $a_e$  érhetőek el azonos fogásmélység  $a_p$  mellett.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Effektív élek száma $Z_{eff}$	4
Teljes hossz $L_{ges}$	70 mm
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóél Ø $D_c$	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	45 mm
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------