

**RUNPOTEC**  
HPI KÁBELEINZÉHESZIALIST**Kábelbehúzó szál, üvegszálás GF3, műanyag dobozban, Szálhossz: 30m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	814867 30
GTIN	9120045477153
Árucikk kategória	86A

**Leírás****Kivitel:**

**3 mm** vastag üvegszálás szalag, **tolásnál stabil** és mégis **nagyon rugalmas**; ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.

Ergonomikus markolat és fogantyú. Szabadalmaztatott vezetőcsúcs csavarodáskompenzációval és megtörés védelemmel (2× külső menet Ø RTG 6 mm). Automatikus visszatolás elleni védelem. Csúszásgátló bevonat. Építési területeken használható, fröccsenő víznek és pornak ellenáll, ütés- és törésálló. 38 mm rádiuszíg lehetséges.

Kompatibilis a RUNPOCAM RC2 kamerával (814878 sz.) és a bazaltrudakkal (814877 sz.).

**Tartalom:**

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 1 rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel, 1 megtöréstől védett záróhüvely RTG Ø 6 mm, 1 behúzó segédeszköz, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 kábelhúzó hurok (külső Ø 14 mm), 6 ragasztó hüvely Ø 3 mm, 3 vonószem Ø 7 mm, 1 kezdő körte Ø 11 mm, 1 összekötő hüvely, 2 szerelőkulcs, 1 gombelem CR2032.

**Műszaki leírás**

Szalaghossz	30 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése	1,3 kN

Behúzószál maximális terhelése	4,5 kN
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám