

RUNPOTEC
HIFI KABELKÖZLEKÉSI SZAKÉRTŐK

Kábelbehúzó szál, üvegszálás GF3, műanyag dobozban Integrált digitális méterszámlálóval, Szálhossz: 30m



Rendelési adatok

Rendelés száma

814869 30

GTIN

9120045477122

Árucikk kategória

86A

Leírás

Kivitel:

3 mm vastag üvegszálás szalag, **tolásnál stabil** és mégis **nagyon rugalmas**; ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.

Ergonomikus markolat és fogantyú. Szabadalmaztatott vezetőcsúcs csavarodáskompenzációval és megtörés védelemmel (2x külső menet Ø RTG 6 mm). Automatikus visszatolás elleni védelem. Csúszásgátló bevonat. Építési területeken használható, fröccsenő víznek és pornak ellenáll, ütés- és törésálló. 38 mm rádiuszig lehetséges.

Kompatibilis a RUNPOCAM RC2 kamerával (814878 sz.) és a bazaltrudakkal (814877 sz.).

Integrált digitális méterszámlálóval.

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 1 rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel, 1 megtöréstől védett záróhüvely RTG Ø 6 mm, 1 behúzó segédeszköz, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 kábelhúzó hurok (külső Ø 14 mm), 6 ragasztó hüvely Ø 3 mm, 3 vonószem Ø 7 mm, 1 kezdő körte Ø 11 mm, 1 összekötő hüvely, 2 szerelőkulcs, 1 gombelem CR2032.

Műszaki leírás

Szalaghossz	30 m
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése	1,3 kN
Behúzószál maximális terhelése	4,5 kN
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám