

Mahr**Multimar univerzális mérőkészülék, Méréstartomány: 610-1015mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 428051 610-1015 |
| GTIN | 4059192024925 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Stabil csőkonstrukció, köszörülve és keménykrómozva. Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A méréstartomány mérőkarok megfordításával 75 mm-rel kibővíthető. Minden \varnothing 8 h 6 mm-es szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható (szállítás kijelző készülék nélkül).

- **Nagy mérési biztonság és ismétlési pontosság a nagy pontosságú golyós megvezetésnek köszönhetően.**
- **Hővédő markolatok**
- **A mérés iránya átváltható külső és belső méréskehez.**
- **Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugó miatt.**
- **A mozgó mérőkar tartó nagy pontosságú golyós megvezetésű, játékmentes és csekély súrlódású.**
- **Erős, köszörült és keménykrómozott oszlop.**
- **Egyszerűen beépíthető a rakodó- és szerelőblokkok következtében.**

Felhasználás:

- **Külső és belső méretek.**
- **Külső és belső menetek.**
- **Központosító tárcsák**
- **Keskeny vállak, beszúrások és hornyok.**
- **Külső és belső kúpok.**
- **Külső és belső fogazások stb.**

Figyelem:

2500 mm méréstartományig **könnyűszerkezetes szénzál erősítésű műanyag csővel** külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Sorozat | Multimar |
| Méréstartomány | 12 mm |
| Méréstartomány | 610 - 1015 mm |
| Felhasználási tartomány kívül | 580 - 985 mm |
| Felhasználási tartomány belül | 610 - 1015 mm |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | A3 |
| Termék fajtája | Univerzális mérőkészülék |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 2500 mm | 021400 2500 |
|--|-------------|

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Vállas mérőbetét pár, sík, külső méréshez | 428160 |
| Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 25 mm | 428101 25 |
| Mélységütköző pár mérőkarokhoz | 428111 |
| Vállas mérőbetét pár, félhengeres, belső méréshez | 428170 |
| Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 35 mm | 428101 35 |
| Mérőbefogó pár, furattal Típus A | 428141 A |
| Belső mérőbetét, gömb alakú, Ø 7,5 mm, 1 darab | 428120 |
| Mérőbefogó pár, furattal Típus B | 428141 B |
| Külső mérőbetét, sík, Ø 7,5 mm, 1 darab | 428130 |
| Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 100 mm | 428101 100 |
| Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 70 mm | 428101 70 |