

**Garant****Turbómaró GARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu), HM DLC, Típus: C0616****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547600 C0616
GTIN	4067263736448
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejűleg **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Nincs forgácsolástapadás és kiváló felületi eredmények. Szár Ø 6mm. Nagyolóhoz és simításhoz használható. Nagy teljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgácsolástapadás érdekében.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Nagy teljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácsolófelülettel.**
- **A legmodernebb alapanyag, alumínium anyagokhoz optimalizálva.**
- **Extrém élettartamok.**

**Legömbölyített henger alak (WRC).**

**Felhasználás:**

Kemény és lágy alumínium ötvözetek, műanyagok, bronz és nemvasfémek megmunkálásához optimalizálva. Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

## Műszaki leírás

Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C0616
Fejhossz	16 mm
Fej Ø	6 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	50 mm
Sorozat	GARANT Master Alu
Szerszámanyag	HM DLC
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		