

Garant**Turbómaró GARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu), HM DLC, Típus: D1210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547600 D1210
GTIN	4067263736516
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejűleg **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Nincs forgács tapadás és kiváló felületi eredmények. Szár Ø 6mm. Nagyoláshoz és simításhoz használható. Nagyteljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgács tapadás érdekében.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Nagyteljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **A legmodernebb alapanyag, alumínium anyagokhoz optimalizálva.**
- **Extrém élettartamok.**

Felhasználás:

Kemény és lágy alumínium ötvözetek, műanyagok, bronz és nemvasfémek megmunkálásához optimalizálva. Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

Műszaki leírás

Alak	D1210
Fejhossz	10 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva
Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Gömb
Teljes hossz	51 mm
Szár Ø	6 mm
Sorozat	GARANT Master Alu
Szerszámanyag	HM DLC
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		