

**Garant****Turbómaró GARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu), HM DLC, Típus: L1020****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 547600 L1020  |
| GTIN              | 4067263736578 |
| Árucikk kategória | 51D           |

**Leírás****Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejűleg **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Nincs forgács tapadás és kiváló felületi eredmények. Szár Ø 6mm. Nagyolóhoz és simításhoz használható. Nagyteljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgács tapadás érdekében.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Nagyteljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **A legmodernebb alapanyag, alumínium anyagokhoz optimalizálva.**
- **Extrém élettartamok.**

**Felhasználás:**

Kemény és lágy alumínium ötvözetek, műanyagok, bronz és nemvasfémek megmunkálásához optimalizálva. Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

## Műszaki leírás

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Szár Ø                 | 6 mm              |
| Teljes hossz           | 60 mm             |
| Fogazás finomsági foka | nagyon durva      |
| Fejhossz               | 20 mm             |
| Alak leírása           | Gömbölyű végű kúp |
| Fej Ø                  | 10 mm             |
| Alak                   | L1020             |
| Sorozat                | GARANT Master Alu |
| Szerszámanyag          | HM DLC            |
| Termék fajtája         | Turbómaró         |

## Felhasználói adatok

|              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg       | alkalmas              |                |         |
| CuZn         | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas |                |         |