



Rendelési adatok

Rendelés száma	701651 145
GTIN	
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogófelületek speciális hárompontos kontúrral lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően. A markolatrészen lévő mart hornyok kis alkatrészek, mint pl. szegek, stiftek és csapok biztonságos megfogást és húzást teszik lehetővé. Kézre álló, nehezen hozzáférhető területeken végzett munkákhoz. Karcsú alakú fej hegyes végű pofákkal. Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel. A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Figyelem:

A 701650 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Teljes hossz	145 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó