



## Rendelési adatok

Rendelés száma	713101 160
GTIN	
Árucikk kategória	73F

## Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák. Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel. A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, sülllesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 713100 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó