



Rendelési adatok

Rendelés száma	713501 160
GTIN	
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lág huzalokhoz. Belül recézett pofák. Krómozott fogó, ergonomikusan optimalizált többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel. A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 713500 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított (40° – 45°)
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Nyel	Többkomponensű markolat

Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó