

**Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724861 180
GTIN	4003773043706
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárral és KNIPEXtend interfésszel.

A KNIPEXtend olyan bővítmények csatlakoztatására használható, mint a ColorCode Clips (CCC-k) az egyedivé tételhez vagy a Terhered Tool Clips (TTC-k) a Terhered Tools zuhanásvédő felszereléséhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Figyelem:

A 724860 sz. korábbi modell a KNIPEXtend modellek elérhetőségéig továbbra is rendelhető.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 62 HRC).
Felület	krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó