

**Garant****Acél gyorszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860492 300
GTIN	4067263743002
Árucikk kategória	81D

**Leírás****Kivitel:**

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított. A mozgatható nyomólemez az **integrált orsó rögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Tömör acél gyorszorító elfordítható markolattal A munkadarabra gyorsan rácsavarható és megszorítható a markolat vízszintes, rögzített helyzetében. **Erőteljes és fáradtságmentes munkavégzés kifordított markolattal.**

**Műszaki leírás**

Kinyúlás	140 mm
Befogási tartomány	300 mm
Csúszósín keresztmetszet	25×12 mm
Termék fajtája	Szorító

