

Garant**Acél gyorszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860492 600
GTIN	4067263743033
Árucikk kategória	81D

Leírás**Kivitel:**

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított. A mozgatható nyomólemez az **integrált orsó rögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Tömör acél gyorszorító elfordítható markolattal A munkadarabra gyorsan rácsavarható és megszorítható a markolat vízszintes, rögzített helyzetében. **Erőteljes és fáradtságmentes munkavégzés kifordított markolattal.**

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	25×12 mm
Befogási tartomány	600 mm
Kinyúlás	120 mm
Termék fajtája	Szorító

