

bimos

**ESD munka forgószék, szövet, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: ESD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD szövet kárpitból. Kényelmes és szellőző, strapabíró. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal. Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

**Szabvány:****Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Műszaki leírás**

Szék anyagának színe	fekete
Háttámla magassága	580 mm
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm

A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Ülőlap szélesség	460 mm
Ülőlap mélység	470 mm
Sorozat	Work-Tec Ergo
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	ESD munka forgószék