

bimos

ESD munka forgószék, Supertec, kerekkel, alacsony, Típus: ESD**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD Supertec-ből. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, vágásálló, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és az integrált habszivacs előnyeit. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekéig-/talpakig. Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Műszaki leírás**

Sorozat	Work-Tec Ergo
Ülőlap szélesség	460 mm
Szék anyagának színe	fekete

A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Ülőlap mélység	470 mm
Háttámla magassága	580 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Kivitel	kerekekkel
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	ESD munka forgószék

Tartozék

ESD kerekek(1 készlet = 5 darab)	963189
----------------------------------	--------