

bimos

ESD munka forgószék, szövet, kerekkel, alacsony, Típus: ESD**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD szövet kárpitból. Kényelmes és szellőző, strapabíró. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekéig-/talpakig. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal. Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Műszaki leírás**

Szék anyagának színe	fekete
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Ülőlap szélesség	460 mm

Háttámla magassága	580 mm
Ülőlap mélység	470 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Sorozat	Work-Tec Ergo
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	ESD munka forgószék

Tartozék

ESD kerekek(1 készlet = 5 darab)	963189
----------------------------------	--------