

bimos

ESD munka forgószék, Supertec, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Típus: ESD**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD Supertec-ből. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, vágásálló, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és az integrált habszivacs előnyeit. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig.

Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Műszaki leírás

Szék anyagának színe	fekete
Szék mélység állítási tartomány	60 mm

Ülőlap mélység	470 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magassága	580 mm
Kivitel	magas üléspozíció
Sorozat	Work-Tec Ergo
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	ESD munka forgószék