

metabo**Akkus egyenes csiszoló akkumulátor nélkül, Típus: GVB18LTXBL****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma | 077272 GVB18LTXBL |
| GTIN | 4061792247307 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás**Kivitel:**

A Metabo® egyenes csiszolók a legkarcsúbb és legkompaktabb gépek közé tartoznak a piacon. A vezetékes és akkus egyenes csiszolók erős motorjai maximális termelékenységet és nagy pontosságot biztosítanak minden felhasználási területen.

Akkus egyenes csiszoló magas és (változtatható) fordulatszámmal nehéz csiszolási feladatokhoz, még szűk helyeken is.

- **Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az akkucsere után.**
- **Orsóretesz az egyszerű szerszámcsere érdekében.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, beleértve a 6 mm szorítópatront, gumi védősapkát, porvédő szűrőt, villáskulcsot.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|------|
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
| Maximális szorítópatron Ø | 6 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus |
| Fordulatszám-tartomány | 8000 - 28000 min ⁻¹ |
| Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Súly | 1,4 kg |
| Gyártó jelölése | GVB18LTXBL11-28 |
| Energiaellátás | Akkus |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |