

**Táras csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel mágnessel, Pengehossz: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676667 10
GTIN	7610733264681
Árucikk kategória	63E

Leírás**Kivitel:**

A „multicraft” nyél bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. Rögzülő betolható tárral. Befogó erős állandó mágnessel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1–1 darab:

hornyoshoz, 675300 sz. 5,5 méret;

Phillipshez, 675281 sz. 1/25; 2/25 méret;

belső Torx®-hoz, 675295 sz. TX15; TX20; TX25 méret.

Műszaki leírás

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz	65 mm
Pengehossz	10 mm
Bit befogó	D 6,3
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675295 TX25