


Garant**Villás- / racsnis csillagkulcs készlet, Szerszámok száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	952319 7
GTIN	4067263886389
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 952319 méret: 1 db

GARANT villáskulcs/racsnis csillag-villáskulcs 614812 sz. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	10
Mélység	250 mm
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Szerszámok száma	7
Szélesség	150 mm
Szélesség G-ben	6
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×10
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952319	952001 952319
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 8 mm	614812 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 9 mm	614812 9
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 10 mm	614812 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 11 mm	614812 11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 13 mm	614812 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 14 mm	614812 14
Villáskulcs / racsnis csillagkulcscsuklós fejjel Kulcsnyílás 16 mm	614812 16