


**HOLEX****Fogó készlet 8x20G, Szerszámok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954208 5
GTIN	4067263906469
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

**GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G**, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

**Tartalom:**

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954208 méret: 1 db  
HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 180 méret: 1 db  
HOLEX vízpumpafogó fogó, 706145 sz. 250 méret: 1 db  
HOLEX telefonfogó, egyenes 713195 sz. 200 méret: 1 db  
HOLEX telefonfogó, hajlított 713595 sz. 200 méret: 1 db  
HOLEX oldalcsípőfogó, 725245 sz. 160 méret: 1 db

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
Kivitel	fogókkal
Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm

Szerszámok száma	5
Szélesség G-ben	8
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal Teljes hossz 180 mm	702995 180
Vízpumpafogó, foszfátózott,markolat bevonattal Teljes hossz 250 mm	706145 250
Telefonfogó, egyenes, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 200 mm	713195 200
Telefonfogó, hajlított, matt fényű, markolattal Teljes hossz 200 mm	713595 200
Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 160 mm	725245 160
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954208	952001 954208