

HOLEX**Fogó készlet 8x20G, Szerszámok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954306 5
GTIN	4067263906483
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954306 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó fogó, 706145 sz. 300 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, egyenes 713195 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, hajlított 713595 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725245 sz. 160 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség	250 mm
Kivitel	fogókkal
Szerszámok száma	5
Szélesség G-ben	10
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954306	952001 954306
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal Teljes hossz 180 mm	702995 180
Vízpumpafogó, foszfátózott, markolat bevonattal Teljes hossz 300 mm	706145 300
Telefonfogó, egyenes, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 200 mm	713195 200
Telefonfogó, hajlított, matt fényű, markolattal Teljes hossz 200 mm	713595 200
Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 160 mm	725245 160