


**HOLEX****Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1:  
125X23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. **Nagy drótsűrűség**, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a **cserélhető szűkítő gyűrűknek** köszönhetően (tartozék).

**Felhasználás:**

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken. Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb.

**Műszaki leírás**

Keferész hossza H <sub>1</sub>	27 mm
Kefeszélesség	20 mm
Maximális fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Sörte vastagsága	0,35 mm
Szűkítő gyűrű Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Kefe Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Furat Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Termék fajtája	Kefekorong