

HOLEX**Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1:
100X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. **Nagy drótsűrűség**, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a **cserélhető szűkítő gyűrűknek** köszönhetően (tartozék).

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken. Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb.

Műszaki leírás

Kefeszélesség	19 mm
Sörte vastagsága	0,3 mm
Furat Ø d ₁	30 mm
Keferész hossza H ₁	23 mm
Maximális fordulatszám	8000 min ⁻¹

Szűkítő gyűrű Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Kefe Ø D ₁	100 mm
Termék fajtája	Kefekorong