

HOLEX**Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1:
250X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. **Nagy drótsűrűség**, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a **cserélhető szűkítő gyűrűknek** köszönhetően (tartozék). Furat kettős ékhoronnyal.

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken. Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revéltlenítéshez stb.

Műszaki leírás

Kefeszélesség	25 mm
Kefe Ø D ₁	250 mm
Keferész hossza H ₁	50 mm
Maximális fordulatszám	3600 min ⁻¹
Furat Ø d ₁	50,8 mm

Furat Ø felfúrható, max.	80 mm
Szűkítő gyűrű Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Termék fajtája	Kefekorong