

HOLEX**Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M: 115X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571203 115X22
GTIN	4067263906575
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Műszaki leírás

Furat Ø d ₁	22 mm
Keferész szélessége L ₁	14 mm
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Kefe Ø D ₁	115 mm
Keferész hossza H ₁	24 mm
Sodratok száma	20

Sörte vastagsága	0,5 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Termék fajtája	Kefekorong