

HOLEX**Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M:
125XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető. **M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Keferész szélessége L ₁	14 mm
Sörte vastagsága	0,5 mm
Sodratok száma	20

Menet M	M14
Kefe $\varnothing D_1$	125 mm
Keferész hossza H_1	29 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Termék fajtája	Kefekorong