


**HOLEX****Kefekorong Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M: 115X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

**Felhasználás:**

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

**Váltakozó sodrat (jobbos / balos)** nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	12500 min <sup>-1</sup>
Keferész szélessége L <sub>1</sub>	14 mm
Kefe Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Furat Ø d <sub>1</sub>	22 mm

Sodratok száma	20
Sörte vastagsága	0,5 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	24 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Termék fajtája	Kefekorong