

HOLEX**Kefekorong Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M: 125XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett. **M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Kefe Ø D ₁	125 mm
Sodratok száma	20
Keferész hossza H ₁	29 mm
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹

Menet M	M14
Keferész szélessége L ₁	14 mm
Sörte vastagsága	0,5 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Termék fajtája	Kefekorong