



IMPACT dugókulcs fej, Szerszámok száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	954018 12
GTIN	4067263906674
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954018 méret: 1 db

HOLEX IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col, mágnessel 651005 sz. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24 méret: 1-1 db

HOLEX IMPACT toldószár 1/2 col 651400 sz. 125 méret: 1 db

HOLEX IMPACT kardáncsukló 1/2 col 651600 sz.: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	8
Mélység G-ben	10
Szerszámok száma	12
Mélység	250 mm
Szélesség	200 mm

Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954018	952001 954018
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 10 mm	651005 10
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 13 mm	651005 13
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 14 mm	651005 14
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 15 mm	651005 15
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 16 mm	651005 16
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 17 mm	651005 17
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 18 mm	651005 18
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 19 mm	651005 19
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 21 mm	651005 21
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colmágnessel Kulcsnyílás 24 mm	651005 24
IMPACT toldósár, 1/2 col, F 12,5 Teljes hossz 125 mm	651400 125
IMPACT kardáncsukló, 1/2 col, F 12,5	651600