

HOLEX**Kúpos kefekorong, sodrattal Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×menet M: 125XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Kúpos **kefekorong** 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodratt** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Balsodrattú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Menet M	M14
Keferész szélessége L ₁	12 mm
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Bevonat anyaga	Acélhuzal

Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kúpos kefe