

HOLEX**Kúpos kefekorong, sodrattal INOX huzal, 0,50 mm, Kefe Ø D1×menet M: 115XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Kúpos **kefekorong** 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz és nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Keferész szélessége L ₁	12 mm
Sörte vastagsága	0,5 mm
Kefe Ø D ₁	115 mm
Menet M	M14

Keferész hossza H ₁	24 mm
Sodratok száma	20
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Bevonat anyaga	INOX huzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kúpos kefe