

HOLEX**Csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel, Szerszámok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954645 9
GTIN	4067263906834
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954645 méret: 1 db

HOLEX csapszegkiütő vezetőpersellyel 748000 sz. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	9
Kivitel	ütőszerszámmal
Szélesség	150 mm
Mélység	150 mm
Mélység G-ben	6

Szélesség G-ben	6
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×6
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954645	952001 954645
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 0,9 mm	748000 0,9
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 1,4 mm	748000 1,4
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 1,8 mm	748000 1,8
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 2,4 mm	748000 2,4
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 2,8 mm	748000 2,8
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 3,4 mm	748000 3,4
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 3,9 mm	748000 3,9
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 4,9 mm	748000 4,9
Csapszegkiütő vezetőpersellyel Hegy Ø 5,9 mm	748000 5,9