

**HOLEX****Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1:  
40X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

**Felhasználás:**

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Keferész szélessége L <sub>1</sub>	10 mm
Kefe Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>
Keferész hossza H <sub>1</sub>	9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Sörte vastagsága	0,3 mm

Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Hullámos
Termék fajtája	Kefekorong