


**HOLEX****Csapos kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 80X18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

**Felhasználás:**

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Kefe Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Maximális fordulatszám	15000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Keferész szélessége L <sub>1</sub>	13 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	20 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal

Sodrat	Hullámos
Termék fajtája	Kefekorong